

**Garant****HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 9,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202293 9,5
GTIN	4045197931290
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

**Bemærk:**

**Efterfølgerprodukt for nr. 202320.**

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	72 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	9,5 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Antal tænder Z	3
Fristilling-Ø D <sub>1</sub>	9,3 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f <sub>z</sub> til beskæring i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Spiralvinkel	45 grader
Skærlængde L <sub>c</sub>	22 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Skaftform	HB

Tolerance, nom. Ø	e8
Udhængslængde L <sub>1</sub> inkl. fristilling	32 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	M
GG (G)	egnet	90 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		

tør	betinget egnet
Luft	egnet