


**Garant****HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 6,75 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201307 6,75
GTIN	4045197930125
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde  $L_c$ : 16 mm

Udhængslængde  $L_1$  inkl. fristilling: 27 mm

Fristilling-Ø  $D_1$ : 6,55 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	6,75 mm
Antal tænder Z	2
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Fristilling-Ø $D_1$	6,55 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	27 mm

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaftform	HB
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Tolerance, nom. Ø	e8
Samlet længde L	63 mm
Spiralvinkel	30 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til beskæring i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	16 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser