

Garant**HM-fræser, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202825 3
GTIN	4045197948120
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.

Med **højeffektiv belægning** til universel brug.**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	75 mm
Spiralvinkel	35 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skaftform	HA
Hjørnefasbredde ved 45°	0,04 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skærlængde L _c	16 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Antal tænder Z	4
Skaft-Ø D _s	3 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,011 mm
Skær-Ø D _c	3 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN

Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,1 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	210 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	140 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	75 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	M
GG (G)	egnet	70 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		