

Garant**SCMT 120404, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260748 HB7010-1
GTIN	4045197948465
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 120404 HB7010-1 Hjørneradius: 0,4 mm
Type: HB7010-1
Spånbryder: SS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Spånbryder	SS
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm

Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning