

Garant**TNMG 160404 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251433 HB7020
GTIN	4045197948601
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	WSS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Type	HB7020
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning