

Garant**DNMG 150612 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250663 HB7020
GTIN	4045197948595
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	1,2 mm
Type	HB7020
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbrøder	WSS
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150612

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning