

**Garant****WNMG 080408 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252071 HB7020
GTIN	4045197948786
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Type	HB7020
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbrøder	WSM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,25 - 0,45 mm/o
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning