

**Garant****DNMG 150404, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250670 HB7035-1
GTIN	4045197948922
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150404 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånryder: SS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Spånryder	SS
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P

Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning