

Garant**DNMG 150404, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250767 HB7020
GTIN	4045197949080
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150404 HB7020 Type: HB7020
Spånbryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Type	HB7020
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm

Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	SM
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning