

**HOLEX****Rundhulstanser med kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 40,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834100 40,5
GTIN	2050000992834
Artikelklasse	86C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

**Med** kugletrykleje = giver lettere betjening med skruenøgle. Der skal bruges færre kræfter pga. reduktion af friktionen mellem stanser og skrue.

**Anvendelse:**

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhandvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

**Betjening:**

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) vha. **hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, bruneret.

**Bemærk:**

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

## Teknisk beskrivelse

Forboring, hul-Ø	17 mm
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	2,5 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1,75 mm
Stempel- Ø (hul-Ø)	40,5 mm
Til metriske gevind iht. DIN EN 60423	M40×1,5
Trykskruens nøglevidde	24 mm
Trykskrue	M16×1,5×70
Produkttype	Hulværktøj

## Tilbehør

Ekstra kugletryklejeskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/70 mm	834060 16/70
Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/70 mm	834040 16/70
Rundhulstanser uden kugletrykleje Stempel- Ø (hul-Ø) 40,5 mm	834000 40,5