


Garant**DNMG 150408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250672 HB7035-1
GTIN	4045197949028
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150408 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånryder: SS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Type	HB7035-1
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Skæremateriale	HM
Spånbryder	SS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning