

Garant**DNMG 150408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Spånbryder	SG
Type	HB7035-1
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning