

Garant**DNMG 150412, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250769 HB7035-1
GTIN	4045197949165
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150412 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

Tilspænding f: 0,2 - 0,5 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Type	HB7035-1
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	1,2 mm

Spånbryder	SM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Primær anvendelse	P
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150412
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning