

**Garant****DNMG 150408, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250768 HB7020
GTIN	4045197949127
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150408 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7020
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	SM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning

Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning