

Garant**DNMG 150408, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150408 HB7020 Type: HB7020

Spånryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånryder	SG
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min

Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning