

Garant**Snittapforlænger med hurtigspændeanordning, Type: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338460 3
GTIN	4045197953100
Artikelklasse	31M

Beskrivelse**Udførelse:**

- Lang udførelse.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens forende er udstyret med en hurtigspændeanordning.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i spiraltap-hurtigskifteindsatser eller spiraltap-ER-spændepatroner med firkant.

Fordel:

- Tidsbesparende skift af snittapperne med stor gentagelsesnøjagtighed takket være hurtigskifte kobling.
- Næsten vilkårlig kombination af forlængerne takket være identiske diametre D_3 og medbringerfirkant K_2 .

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Passer til:

Holder i spiraltap-hurtigskifteindsatser eller spiraltap-ER-spændetænger med firkant.

Teknisk beskrivelse

Til nom. gevind- \varnothing d_1 DIN 374/376	M6
Til gevindskift- \varnothing d_2	4,5 mm
Forlænger L_3	145 mm
Forlænger K_2	9 mm
Forlænger L_2	45 mm
Forlænger \varnothing D_3	12 mm
Til nom. gevind- \varnothing d_1 DIN 371	M4
Forlænger \varnothing D_4	12 mm
Produkttype	Forlænger