

**Garant****GARANT Master Tap snittapper til bundhuller, Til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	146735 M3-12
GTIN	4045197953261
Artikelklasse	111

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.  
Sammensat af snittapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

**Indhold:**

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 135960  
Spiralvinkel: 40 grader

**Teknisk beskrivelse**

Serie	Master Tap
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376
Spiralvinkel	40 grader

Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

## Tilbehør

GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C 6HX DIN 376 M M4	135962 M4
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C M M4,5	135960 M4,5
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C 6HX DIN 376 M M5	135962 M5
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C M M10	135960 M10
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C M M6	135960 M6
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C M M3	135960 M3
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C M M4	135960 M4
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C M M8	135960 M8
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C M M7	135960 M7
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C 6HX DIN 376 M M8	135962 M8
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C 6HX DIN 376 M M3	135962 M3
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C 6HX DIN 376 M M6	135962 M6
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C 6HX DIN 376 M M10	135962 M10
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C M M12	135960 M12
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C M M5	135960 M5
Tom kassette Type 5	146960 5