

**Garant****Spindel, Type: TR16I****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361119 TR16I
GTIN	4045197953384
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trapezspindel for optimal kraftoverførsel.

Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105 – 361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123 – 361137.

**Anvendelse:**

TR14 og TR16 **til udvendig opspænding**, TR14I og TR16I **til indvendig opspænding**.

**Passer til:**

Spændemoduler nr. 361105 – 361110.

**Specialtilbehør:**

Spindelforlængere nr. 361120, momentnøgle nr. 656050 120.

**Bemærk:**

Reserve dele til spindler nr. 361176, 361177 og 361178.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	40 mm
passer til farvekode	Xpent1-2
SW <sub>1</sub>	13
SW <sub>2</sub>	30
Længde L	229,6 mm
Serie	Xpent

Produkttype

Spindel

**Tilbehør**

Møtrik Xpent Type 1

361177 1

Spindelanker Xpent Type 1

361176 1

Spindelmøtrik Xpent, komplet med ring Type 1

361178 1