

**Garant**

**GARANT Softcut® 45° high performance-planfræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/3mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213555 40/3
GTIN	4045197953421
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug. Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri.

**Bemærk:**

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **str. 211750 3,0** med klinge nr. **674252 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	40 mm
Skær-Ø $D_c$	40 mm
Antal skær Z	3
Maks. udv. Ø $D_{\text{maks}}$	52,2 mm
passende vendeskærsplatter	SE.T1305

passende vendeskærsplatter	XEEW1305
Holdeboring-Ø	16 mm
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0