

Garant**GARANT Softcut® 45° high performance-planfræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 250/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213555 250/16
GTIN	4045197953704
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug. Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri. Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **str. 211750 3,0** med klinge nr. **674252 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	60 mm
Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
passende vendeskærsplatter	SE.T1305
passende vendeskærsplatter	XEEW1305
Samlet længde $L_{i alt}$	63 mm
Antal skær Z	16

Skær-Ø D_c	250 mm
Maks. udv. Ø D_{maks}	262,3 mm
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP