

**Garant****Gevindskærehurtigskiftepatron, BT 40, Gevindskæreområde: M6-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334663 M6-20
GTIN	4045197954428
Artikelklasse	31M

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
- Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

**Anvendelse:**

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

**Specialtilbehør:**

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

**Bemærk:**

- **Gevindskærehurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskærehurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 7388-2

Længdeudligning, tryk: 12,5 mm

Længdeudligning, træk: 12,5 mm

Udvendig Ø D: 55 mm

Indv. Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Udragende længde, A-mål: 93 mm

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	93 mm
-------------------------	-------

Indv. Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Gevindskæreeområde	M6 – M20
Længdeudligning, tryk	12,5 mm
Udvendig Ø D	55 mm
Længdeudligning, træk	12,5 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Produkttype	Gevindskærepatron