



Magnetløfter MaxX, maks. bærelast (plan): 1000kg



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	382001 1000
GTIN	2050001944061
Artikelklasse	38D

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt og robust design med neodym-permanentmagneter. Princippet om "neutral krone" forhindrer magnetisk spredning og uønskede tiltrækningskræfter på tilstødende byrder. Konstant ydeevne garanteres af legemet fremstillet som monoblok uden svejsninger. En lås holder håndtaget og forhindrer, at byrden utilsigtet frigøres. Certificeret afrivningskraft.

Anvendelse:

Hurtig og enkel håndtering og transport af flade og runde materialer med tredobbelt sikkerhed.

Teknisk beskrivelse

maks. belastning, plan	1000 kg
maks. Ø rund	450 mm
Mål F	225 mm
min. materialegodstykkelse, plan	40 mm
Mål E	88 mm
Mål A	284 mm
Mål C	133 mm
maks. belastning, rund	400 kg

Vægt	36 kg
min. materialegodstykkelse, rund	25 mm
Mål G	52 mm
maks. længde plan	3000 mm
Mål D	131 mm
Mål b	342 mm
Produkttype	Løfte/hejse-magnet