



## Magnetløfter MaxX, maks. bærelast (plan): 125kg



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	382001 125
GTIN	2050001944030
Artikelklasse	38D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt og robust design med neodym-permanentmagneter. Princippet om "neutral krone" forhindrer magnetisk spredning og uønskede tiltrækningskræfter på tilstødende byrder. Konstant ydeevne garanteres af legemet fremstillet som monoblok uden svejsninger. En lås holder håndtaget og forhindrer, at byrden utilsigtet frigøres. Certificeret afrivningskraft.

#### Anvendelse:

Hurtig og enkel håndtering og transport af flade og runde materialer med tredobbelt sikkerhed.

#### Bemærk:

Med drejeligt kranøje.

### Teknisk beskrivelse

min. materialegodstykkelse, plan	20 mm
Mål D	79 mm
Mål F	133 mm
Mål A	69 mm
Mål G	30 mm

Vægt	3,5 kg
Mål C	79 mm
Mål b	118 mm
maks. Ø rund	300 mm
min. materialegodstykkelse, rund	10 mm
maks. belastning, plan	125 kg
Mål E	66 mm
maks. belastning, rund	50 kg
maks. længde plan	1000 mm
Produkttype	Løfte/hejse-magnet