



Magnetløfter MaxX, maks. bærelast (plan): 2000kg



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	382001 2000
GTIN	2050001944085
Artikelklasse	38D

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt og robust design med neodym-permanentmagneter. Princippet om "neutral krone" forhindrer magnetisk spredning og uønskede tiltrækningskræfter på tilstødende byrder. Konstant ydeevne garanteres af legemet fremstillet som monoblok uden svejsninger. En lås holder håndtaget og forhindrer, at byrden utilsigtet frigøres. Certificeret afrivningskraft.

Anvendelse:

Hurtig og enkel håndtering og transport af flade og runde materialer med tredobbelt sikkerhed.

Teknisk beskrivelse

maks. belastning, rund	800 kg
Mål E	122 mm
Mål G	64 mm
Mål A	390 mm
maks. belastning, plan	2000 kg
Vægt	80 kg
min. materialegodstykkelse, plan	55 mm
Mål F	330 mm

min. materialegodstykkelse, rund	35 mm
maks. længde plan	3000 mm
Mål D	171 mm
maks. Ø rund	600 mm
Mål C	166 mm
Mål b	457 mm
Produkttype	Løfte/hejse-magnet