

**HOLEX****Rundhulstanser med kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 50,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834100 50,5
GTIN	2050001002617
Artikelklasse	86C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

**Med** kugletrykleje = giver lettere betjening med skruenøgle. Der skal bruges færre kræfter pga. reduktion af friktionen mellem stanser og skrue.

**Anvendelse:**

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhandvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

**Betjening:**

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) vha. **hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, bruneret.

**Bemærk:**

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

## Teknisk beskrivelse

Forboring, hul-Ø	21 mm
Stempel- Ø (hul-Ø)	50,5 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	2 mm
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	3 mm
Til metriske gevind iht. DIN EN 60423	M50×1,5
Trykskruens nøglevidde	30 mm
Trykskrue	M 20 × 1,5 × 70
Produkttype	Hulværktøj

## Tilbehør

Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 20/70 mm	834040 20/70
Ekstra kugletryklejeskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 20/70 mm	834060 20/70
Rundhulstanser uden kugletrykleje Stempel- Ø (hul-Ø) 50,5 mm	834000 50,5