

**Permanent-magnetpatron, med parallelpoldeling, Patron-Ø: 350mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	380777 350
GTIN	2050001949264
Artikelklasse	33S

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektivt magnetsystem med **Neodym**-magneter og lav magnetfelthøjde. Magnetkraft **trinløst indstillelig**.

Anvendelse:

Til slibe- og drejeopgaver.

Til opspænding af små og tynde til store emner.

Bemærk:

Integration af en centrerboring „J“ mulig.

Teknisk beskrivelse

Højdetolerance	0 / -1 mm
Centreringsdybde	5 mm
Hulkreds-Ø	334 mm
Højde	62 mm
Gevind-Ø	4×M8

Centrerings-Ø	300 mm
Vægt	43 kg
Patron-Ø	350 mm
Mulig centrerboring J	25×20 mm
Nominel magnetkraft	150 N/cm ²
Parallelpodeling	12+3 mm
Magnetfelthøjde	10 mm
Polpladens slidstyrke	6 mm
Produkttype	Magnet-spændepatron