

**Permanent-magnetpatron, med parallelpoldeling, Patron-Ø: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	380776 150
GTIN	2050001943644
Artikelklasse	33S

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektivt magnetsystem med **Neodym**-magneter og lav magnetfelthøjde. Magnetkraft **trinløst indstillelig**.

Anvendelse:

Til slibe- og drejeopgaver.

Til opspænding af små og tynde til mellemstore emner.

Bemærk:

Integration af en centrerboring „J“ mulig.

Teknisk beskrivelse

Nominel magnetkraft	100 N/cm ²
Parallelpoldeling	1,9 mm
Centreringsdybde	4 mm
Vægt	7 kg
Magnetfelthøjde	8 mm

Polpladens slidstyrke	5 mm
Patron-Ø	150 mm
Hulkreds-Ø	132 mm
Gevind-Ø	4×M8
Højdetolerance	0 / -1 mm
Centrerings-Ø	110 mm
Mulig centrerboring J	24×5 mm
Højde	50 mm
Produkttype	Magnet-spændepatron