

**Permanent-magnetpatron, med parallelpoldeling, Patron-Ø: 250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	380776 250
GTIN	2050001943668
Artikelklasse	33S

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektivt magnetsystem med **Neodym**-magneter og lav magnetfelthøjde. Magnetkraft **trinløst indstillelig**.

Anvendelse:

Til slibe- og drejeopgaver.

Til opspænding af små og tynde til mellemstore emner.

Bemærk:

Integration af en centrerboring „J“ mulig.

Teknisk beskrivelse

Hulkreds-Ø	192 mm
Parallelpoldeling	1,9 mm
Nominel magnetkraft	100 N/cm ²
Højdetolerance	0 / -1 mm
Magnetfelthøjde	8 mm

Polpladens slidstyrke	5 mm
Centreringsdybde	4 mm
Vægt	20 kg
Patron-Ø	250 mm
Højde	57 mm
Gevind-Ø	4×M8
Mulig centrerboring J	250×5 mm
Centrerings-Ø	250 mm
Produkttype	Magnet-spændepatron