


**HOLEX****Rundhulstanser med kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 37mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834100 37
GTIN	2050000992827
Artikelklasse	86C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

**Med** kugletrykleje = giver lettere betjening med skruenøgle. Der skal bruges færre kræfter pga. reduktion af friktionen mellem stanser og skrue.

**Anvendelse:**

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

**Betjening:**

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) vha. **hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, bruneret.

**Bemærk:**

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

## Teknisk beskrivelse

Trykskruens nøglevidde	24 mm
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	2,5 mm
Stempel- Ø (hul-Ø)	37 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1,75 mm
Forboring, hul-Ø	17 mm
Trykskrue	M16×1,5×55
Til panserrørgvind iht. DIN 40430	Pg29
Produkttype	Hulværktøj

## Tilbehør

Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/55 mm	834040 16/55
Ekstra kugletryklejeskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/55 mm	834060 16/55
Rundhulstanser uden kugletrykleje Stempel- Ø (hul-Ø) 37 mm	834000 37