

**Garant****Skærholder med fast hældningsvinkel 1,5°, Venstre, Skaft- /plattestørrelse L: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271996 25/11
GTIN	4045197954794
Artikelklasse	21W

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer til gevindplade	279810 4
Skaftstørrelse	25 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Samlet længde L	152 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Hældningsvinkel	1,5 grader
Plattestørrelse	11 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500

