

**Klapvogn, Type: 3100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919808 3100
GTIN	4017976031002
Artikelklasse	96F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stålrørsramme med klapbar bøjle, 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse). Platform af presset pladestål, med påklæbet skridsikker belægning. Massive gummihjul.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lakering:**

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Højde, sammenklappet	240 mm
Vægt	12,5 kg
Læssefladehøjde	150 mm
Type	3100
Hjul-Ø	100 mm

Dybde, sammenklappet	495 mm
Maks. bæreevne	150 kg
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Bredde, sammenklappet	760 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladebredde	740 mm
Materiale, hjul	Massivt gummi
Norm	EN 1757-3
Læssefladedybde	480 mm
Produkttype	Klapvogn