

**Garant****Skærholder med fast hældningsvinkel 1,5°, Venstre, Skaft- /plattestørrelse L: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271996 16/11
GTIN	4045197954770
Artikelklasse	21W

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	16 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Samlet længde L	100 mm
Spændeskruer til gevindplade	279810 4
Hældningsvinkel	1,5 grader
Plattestørrelse	11 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500

