

Garant**WN.G 080408, Type: HB7410-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252070 HB7410-1
GTIN	4045197937780
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 080408 HB7410-1 Type: HB7410-1

Spånbryder: TAM

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 90 m/min
Type	HB7410-1
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Primær anvendelse	Ti
Spånbryder	TAM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNGG 080408
Antal skift/skær	6
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning