

**High-performance-fræser MFH mini, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Rampingvinkel α_{maks}	0,32 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	54,3 mm
Antal skær Z	8
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skær-Ø D_c	63 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	119 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	1 mm
Indvendig køling	ja
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	40 mm
Ø D_3	56 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	124 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------