

**Garant****GARANT Power Q-high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z:  
18/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.  
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

**Teknisk beskrivelse**

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	8,13 mm
Indvendig køling	ja
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Holdegevind M	M8
Skær-Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,82 grader
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	34 mm
Antal skær Z	2
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	25 mm
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	0,3 mm

Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
passende vendeskærsplatter	XOM.060310
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	219799 1