

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 22/3mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

## Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	ja
passende vendeskærsplatter	XOM.060310
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	85 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	42 mm
Skær- $\varnothing D_c$	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	36 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	12,13 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,89 grader
Cirkulær borefræsning $a_p$	0,3 mm
Udhængslængde $L_1$	35 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP