

**Garant**
**GARANT Power Q high-feed fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 28/2mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212807 28/2
GTIN	4045197939036
Artikelklasse	210

**Beskrivelse**
**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	28 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	95 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	44 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	13,43 mm
Indvendig køling	ja
Ø $D_3$	16 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	54 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,56 grader
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Udhængslængde $L_1$	39 mm

passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Antal skær Z	2
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	16 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP