

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212807 25/2
GTIN	4045197939029
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.**Teknisk beskrivelse**

Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	95 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	10,43 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	3,29 grader
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Antal skær Z	2
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	38 mm
Skær- $\varnothing D_c$	25 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Indvendig køling	ja

Ø D ₃	13 mm
Udhængslængde L ₁	39 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	16 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2