

Garant**GARANT Power Q-high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z:
16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212804 16/2
GTIN	4045197938299
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	16 mm
Antal skær Z	2
Ø D_1 h6	8,5 mm
Cirkulær borefræsning a_p	0,3 mm
Indvendig køling	ja
Holdegevind M	M8
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	30 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	24 mm
Ø D_2	13 mm
passende vendeskærplatter	XOM.060310

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	25 mm
Rampingvinkel α_{maks}	3,73 grader
$\varnothing D_3$	8 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	6,13 mm
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	219799 1