

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 35/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212807 35/3
GTIN	4045197939067
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Rampinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	20,43 mm
Indvendig køling	ja
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	68 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	58 mm
Skær-Ø $D_c$	35 mm
Ø $D_3$	23 mm
Udhængslængde $L_1$	40 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,68 grader
Antal skær Z	3

Samlet længde $L_{i,alt}$	100 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	16 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP