

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 40/4mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212807 40/4
GTIN	4045197939074
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	110 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	78 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Ø D_3	28 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	25,43 mm
Indvendig køling	ja
Antal skær Z	4
Rampingvinkel α_{maks}	1,35 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	16 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP