

Garant
GARANT Power Q high-feed fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212807 32/3
GTIN	4045197939050
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Udhængslængde L_1	40 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	17,43 mm
Indvendig køling	ja
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Ramplingvinkel α_{maks}	1,97 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	52 mm
Ø D_3	20 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	100 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	16 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP