

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 28/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212809 28/2
GTIN	4045197939159
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	28 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	54 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{maks}$	13,43 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	36 mm
Indvendig køling	ja
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	2,56 grader
Ø $D_3$	16 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Ø $D_1$ h6	12,5 mm
Antal skær Z	2

Holdegevind M	M12
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	44 mm
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	1 mm
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2