

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z:
32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	120 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	200 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	17,43 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Rampingvinkel α_{maks}	1,97 grader
Antal skær Z	3
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Indvendig køling	ja

Skær-Ø D_c	32 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	16 grader
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP