

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 32/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212813 32/2
GTIN	4045197939234
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	40 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	48 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Rampingvinkel α_{maks}	3,71 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm
Ø D_3	16 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	100 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	12,34 mm

Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP