

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z:  
30/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212808 30/3
GTIN	4045197939104
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	2,23 grader
Skær-Ø $D_c$	30 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	200 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	48 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.090416
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	58 mm
Ø $D_3$	18 mm
Udhængslængde $L_1$	120 mm
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	15,43 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	16 grader
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2