

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	22 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	84 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Skær-Ø D _c	50 mm
Cirkulær borefræsning a _p	1,5 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	98 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	1,51 grader
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP