

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, Ø D / antal skær Z:
32/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212814 32/2
GTIN	4045197939272
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	16 mm
Indvendig køling	ja
Skær-Ø D _c	32 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	48 mm
Antal skær Z	2
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	62 mm
Cirkulær borefræsning a _p	1,5 mm
Udhængslængde L ₁	120 mm
Skaft-Ø D _s h6	32 mm
Rampinglængde L for α _{maks}	12,34 mm
Rampingvinkel α _{maks}	3,71 grader

Samlet længde $L_{i,alt}$	200 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0