

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212817 63/5
GTIN	4045197939388
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendepatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Rampingvinkel α_{maks}	1,06 grader
Ø D ₃	47 mm
Antal skær Z	5
Cirkulær borefræsning a _p	1,5 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Samlet længde L _{i alt}	50 mm
Skær-Ø D _c	63 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	110 mm
Ramplinglængde L for α_{\max}	43,34 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Indvendig køling	ja
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP