

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212817 50/4
GTIN	4045197939357
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	30,34 mm
Indvendig køling	ja
Skær-Ø $D_c$	50 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Ø $D_3$	34 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,5 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	84 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,51 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	40 mm
Holdeboring- $\varnothing$	22 mm
Antal skær Z	4
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	11 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0